

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M4X40

Artikelnummer	01000.040.040
Merk	-
UBB	950351001223
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006844
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Technische tekening

