

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X140

Artikelnummer 01000.080.140

Merk -

UBB 950351005109

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007544

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140
P	1.25
s	13

Technische tekening

