

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X65

Artikelnummer 01000.100.065

Merk -

UBB 950351005851

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007667

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	65
P	1.5
s	17

Technische tekening

