

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X110



Artikel nummer	01000.100.110
Merk	-
UBB	950351006503
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007742
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	17
Diameter (d-D)	M10
Lengte (L) (mm)	110

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technische tekening

