

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M10X180



Artikel nummer	01000.100.180
Merk	-
UBB	950351007188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007841
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	17
Diameter (d-D)	M10
Lengte (L) (mm)	180

Standaarden

ISO niet meer gebruiken !	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technische tekening

