

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M12X150



Artikel nummer	01000.120.150
Merk	-
UBB	950351008749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008107
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	19
Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	150

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technische tekening

