

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X240

Artikelnummer 01000.120.240

Merk -

UBB 950351009325

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008183

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	240
P	1.75
s	19

Technische tekening

