

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X110

Artikelnummer 01000.140.110

Merk -

UBB 950351010547

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008343

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	110
P	2
s	22

Technische tekening

