

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X130

Artikelnummer 01000.160.130

Merk -

UBB 950351012378

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008619

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Technische tekening

