

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M16X230



Artikel nummer	01000.160.230
Merk	-
UBB	950351914284
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008718
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M16
Lengte (mm)	230

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

k	10
s	24
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
P	2
b (min.): 125mm<L≤200mm	44

Technische tekening

