

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X55

Artikelnummer	01000.180.055
Merk	-
UBB	952351146180
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008848
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	55
P	2.5
s	27

Technische tekening

