

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M18X60



Artikel nummer	01000.180.060
Merk	-
UBB	950351013442
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008855
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M18
Lengthe (L) (mm)	60

Standaarden

ISO niet meer gebruiken !	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	48
b (min.): L > 200mm	61
b (min.): L ≤ 125mm	42
k	11.5
P	2.50
s	27

Technische tekening

