

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M18X170



Artikel nummer	01000.180.170
Merk	-
UBB	952351314630
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009005
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M18
Lengte (L) (mm)	170

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	48
b (min.): $L > 200\text{mm}$	61
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50
s	27

Technische tekening

