

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M20X280



Artikel nummer	01000.200.280
Merk	-
UBB	950351017161
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009418
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M20
Lengte (mm)	280

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
s	30
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	52
P	2.50
k	12.5

Technische tekening

