

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X90

Artikelnummer 01000.220.090

Merk -

UBB 950351018151

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009548

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M22                    |
| Lengte               | 90 mm                  |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |

### Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 56  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 69  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 50  |
| d-D                                | M22 |
| k                                  | 14  |
| L (mm)                             | 90  |
| P                                  | 2.5 |
| s                                  | 32  |

### Technische tekening

