

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M22X110



Artikel nummer	01000.220.110
Merk	-
UBB	950351018318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009562
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	32
Diameter (d-D)	M22
Lengte (L) (mm)	110

### Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	56
b (min.): $L > 200\text{mm}$	69
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	50
k	14
P	2.50
s	32

### Technische tekening

