

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X200

Artikelnummer 01000.220.200

Merk -

UBB 950351019068

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009654

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L > 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	200
P	2.5
s	32

Technische tekening

