

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M24X380



Artikel nummer	01000.240.380
Merk	-
UBB	950351021692
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010094
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M24
Lengte (mm)	380

### Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
s	36
P	3
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	60
k	15

### Technische tekening

