

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M24X420



Artikel nummer	01000.240.420
Merk	-
UBB	950351021858
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010117
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M24
Lengte (mm)	420

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

s	36
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
P	3
k	15
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	60

Technische tekening

