

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X80

Artikelnummer 01000.270.080

Merk -

UBB 950351022013

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010155

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Technische tekening

