

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X240

Artikelnummer 01000.270.240

Merk -

UBB 950351023425

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010315

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	240
P	3
s	41

Technische tekening

