

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X300

Artikelnummer	01000.270.300
Merk	-
UBB	950351023755
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010360
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	300 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	300
P	3
s	41

Technische tekening

