

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X170

Artikelnummer 01000.300.170

Merk -

UBB 950351025164

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010537

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	170 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	170
P	3.5
s	46

Technische tekening

