

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X150

Artikelnummer 01000.330.150

Merk -

UBB 950351027228

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010827

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	150
P	3.5
s	50

Technische tekening

