

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X130

Artikelnummer	01000.360.130
Merk	-
UBB	950351028887
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011077
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	130
P	4
s	55

Technische tekening

