

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X270

Artikelnummer 01000.360.270

Merk -

UBB 952351966496

UNSPSC 31161620

EAN 8715492011213

PKG. van 2 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	270 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	270
P	4
s	55

Technische tekening

