

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M39X200

Artikelnummer 01000.390.200

Merk -

UBB 950351031592

UNSPSC 31161620

EAN 8715492011473

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M39
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	90
b (min.): $L > 200$ mm	103
b (min.): $L \leq 125$ mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	200
P	4
s	60

Technische tekening

