

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M39X300

Artikelnummer 01000.390.300

Merk -

UBB 950351032095

UNSPSC 31161620

EAN 8715492011527

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M39
Lengte	300 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	90
b (min.): $L \geq 200$ mm	103
b (min.): $L \leq 125$ mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	300
P	4
s	60

Technische tekening

