

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M42X420



Artikel nummer	01000.420.420
Merk	-
UBB	950351033655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011800
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M42
Lengte (mm)	420

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): $L > 200\text{mm}$	109
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	90
k	26
s	65
P	4.50
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	96

Technische tekening

