

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M52X500



Artikel nummer	01000.520.500
Merk	-
UBB	952351966983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012432
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M52
Lengte (mm)	500

### Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

s	80
P	5
b (min.): L>200mm	119
b (min.): 125mm<L≤200mm	116
k	33

### Technische tekening

