

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M56X160

Artikelnummer	01000.560.160
Merk	-
UBB	950351036708
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012449
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M56
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	124
b (min.): $L > 200$ mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	160
P	5.5
s	85

Technische tekening

