

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M64X180



Artikel nummer	01000.640.180
Merk	-
UBB	950351038522
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012661
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M64
Lengte (L) (mm)	180

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	140
b (min.): $L > 200\text{mm}$	153
k	40
P	6
s	95

Technische tekening

