

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M4X25

Artikelnummer	01010.040.025
Merk	-
UBB	950351039934
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012975
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	7

Technische tekening

