

## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 DIN 933 M5X12



Artikel nummer	01010.050.012
Merk	-
UBB	950351040668
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013064
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 933
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	12

### Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

### Technische specificatie

k	3.5
P	0.80
s	8

### Technische tekening

