



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M5X25

Artikelnummer	01010.050.025
Merk	-
UBB	950351041088
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013125
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	25

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

k	3.5
P	0.80
s	8

Technische tekening

