

## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 DIN 933 M6X16



Artikel nummer	01010.060.016
Merk	-
UBB	950351041997
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013255
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 933
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M6
Lengte (mm)	16

### Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

### Technische specificatie

P	1
k	4
s	10

### Technische tekening

