

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X18

Artikelnummer	01010.060.018
Merk	-
UBB	950351042078
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013262
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	18 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	18
P	1
s	10

Technische tekening

