



## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X50

Artikel nummer	01010.060.050
Merk	-
UBB	950351042805
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013347
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	50

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

### Technische specificatie

k	4
P	1
s	10

### Technische tekening

