

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X60

Artikelnummer	01010.060.060
Merk	-
UBB	950351042987
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013361
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Technische tekening

