

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M7X25

Artikelnummer	01010.070.025
Merk	-
UBB	950351043480
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013477
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	25
P	1
s	11

Technische tekening

