

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M7X50

Artikelnummer	01010.070.050
Merk	-
UBB	950351043977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013521
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	50
P	1
s	11

Technische tekening

