

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X14

Artikelnummer	01010.080.014
Merk	-
UBB	950351044215
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013569
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	14 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	14
P	1.25
s	13

Technische tekening

