

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X22

Artikelnummer	01010.080.022
Merk	-
UBB	950351044629
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013606
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	22 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	22
P	1.25
s	13

Technische tekening

