

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X60

Artikelnummer	01010.080.060
Merk	-
UBB	950351045469
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013682
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	60
P	1.25
s	13

Technische tekening

