

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X75

Artikelnummer	01010.080.075
Merk	-
UBB	950351045790
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013712
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75
P	1.25
s	13

Technische tekening

