

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X90

Artikelnummer	01010.080.090
Merk	-
UBB	951351608777
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013736
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	90
P	1.25
s	13

Technische tekening

