

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X100

Artikelnummer	01010.080.100
Merk	-
UBB	952351119609
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013743
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	100
P	1.25
s	13

Technische tekening

