

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X22

Artikelnummer	01010.100.022
Merk	-
UBB	950351046111
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013859
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	22 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	22
P	1.5
s	17

Technische tekening

