

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X28

Artikelnummer	01010.100.028
Merk	-
UBB	953351808407
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013880
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	28 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	28
P	1.5
s	17

Technische tekening

