

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X30

Artikelnummer	01010.100.030
Merk	-
UBB	950351046376
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013897
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.5
s	17

Technische tekening

